

GRANOMAT

SCHEIBENMÜHLEN





ANWENDUNGEN

Die **GRANOMAT JP** – Scheibenmühlen dienen der ultrafein-Zermahlung von vielen Produkten. Sie werden auch als Feinstzerkleinerer bezeichnet und können sowohl für Nass- wie auch Trockenzermahlung eingesetzt werden.

Je nach verwendetem Scheibentyp können damit unterschiedlichste Produkte hergestellt werden.



EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE

- Pasten aus Gemüse, Früchten, Fleisch, Sesamsamen, Erdnüssen, Pigmenten, Meeresalgen, Sojabohnen, Reis, Ingwer, u.v.m.
- Pulverisieren von Mais, Ingwer, Senfkörner, Mandeln, Kohlenstoff, Talk, Kieselerde, Zellulose, usw.
- Emulgieren von Fetten und Kosmetika
- Pulverisieren oder Zerreiben von harten Stoffen wie Eierschalen, Mineralien, Knochen, Metalloxiden, Zeolith, Polymid-Fluorkunststoff, Glas, Pigmente, medizinische Materialien, usw.
- Vorzerkleinerung von Knochen, Holzchips, Kunststoffpellets
- Pulverisieren von Beifuß, Kräutern, Gewürzen, Teeblätter, Chitosan, Kaliumsulfat, Chlorella, usw.

EINSATZBEREICHE

- Lebensmittelindustrie
- Kosmetik
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie

VORTEILE

- Sehr präzises Mahlverfahren
- Verstellung der Mahleinheit während des Betriebes
- Grosse Vielfalt an Mahlscheiben
- Geräusch- und erschütterungsarm
- Sehr einfach zu reinigen
- Einfache Installation
- Optional mit Kühl- oder Heizsystem lieferbar

FUNKTIONSWEISE

Eventuell vorhandene grössere Teile im zu mahlenden Produkt werden durch den Vorbrecher zerkleinert. Die Vorbrecherleisten verhindern ein «Mitreuen» des Produktes mit dem Vorbrecher. Das Produkt wird nun durch die Mahlscheiben eingezogen, wobei die am Deckel befestigte Mahlscheibe den Stator und die im Mahlgewehäuse eingebaute Scheibe den Rotor darstellt. Die radial angeordneten Zähne werden dabei von innen nach aussen immer kleiner. Der Abstand zwischen den beiden Mahlscheiben kann mittels Handrad am Motorenende verstellt werden. Der Auswerfer trägt das gemahlene Produkt zum Auslauf.

MAHLSCHEIBEN

Foto	Typ	Material	Granulometrie	Anwendung	Geeignet für Food/Pharmazie
	E	Siliziumkarbid + Aluminiumoxid	10 µm – 3.000 µm	Zur Herstellung von Pasten aus Gemüsen, Früchten, Fleisch, Sesamsamen, Erdnüssen, Pigmenten, Gips, Meeresalgen, Sojabohnen, Reis, Ingwer usw.	Ja (nass + trocken)
	D	Diamant beschichtet	100 µm – 3.000 µm	Zum Pulverisieren oder Zerreiben von Eierschalen, Mineralien, Knochen, Metalloxiden, Muschelschalen, Zeolith, Polymid-Fluorkunststoff usw.	Nein
	GA GC	GA: Aluminiumoxid GC: Siliziumkarbid	Nano – 3.000 µm	Zum Zermahlen von Körnern, Ingwer, Senfkörnern, Mandeln, Kohlenstoff, Talk, Kieselerde, Zellulose, sowie zum Emulgieren von Fetten, kosmetischen Produkten usw.	Ja (nass + trocken)
	M	Ss 304	100 µm – 3.000 µm	Zum Pulverisieren oder Zerreiben von medizinischen Materialien usw.	Nein
	neu E	Siliziumkarbid + Aluminiumoxid	Nano – 3.000 µm	Für Pigmente, Farbstoffe, Inhaltsstoffe von Kosmetika, Salben usw.	Nein
	FC	Feinkeramik	10 µm – 3.000 µm	Zum Pulverisieren oder Zerreiben von Glas, Mineralien, medizinischen Materialien, Gips, Pigmenten, Antimontrisulfid, Tintenpaste, Kalziumhydroxid	Nein
	FCW	Feinkeramik, weiss	10 µm – 3.000 µm	Zum Pulverisieren oder Zerreiben von weißen Materialien, einschließlich kosmetischen Produkten, Pigmenten und Getränken	Nein
	B	BA: Aluminiumoxid BC: Siliziumkarbid		Zum Pulverisieren von Beifuß, Kräutern, Gewürzen, Teeblättern, Chitosan, Kaliumsulfat, Chlorella Salpeter usw.	Ja, bei Trockenzermahlung

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

GRANOMAT JP 150



Leistung (Standard)	1,5 kW
Leistung min./max.	1,5/3,7 kW
Scheibendurchmesser	DN 150
Durchsatz (nass)	30-100 kg/h
Durchsatz (trocken)	1-30 kg/h
Max Grösse Prod. Einlauf	10 mm
Zielgranulometrie	10 bis 3.000 µm
Kühl-/Heizmöglichkeit ¹⁾	Ja
Mobile Version erhältlich	Ja
Maße ca.	d350 x H650 mm
Gewicht ca.	60 kg

¹⁾ohne Kühl-/Heizaggregat

GRANOMAT JP 250



Leistung (Standard)	15 kW
Leistung min./max.	11/30 kW
Scheibendurchmesser	DN 250
Durchsatz (nass)	70-1.000 kg/h
Durchsatz (trocken)	30-300 kg/h
Max Grösse Prod. Einlauf	30 mm
Zielgranulometrie	10 bis 3.000 µm
Kühl-/Heizmöglichkeit ¹⁾	Ja
Mobile Version erhältlich	Ja
Maße ca.	d600 x H1.305 mm
Gewicht ca.	250 kg

¹⁾ohne Kühl-/Heizaggregat

GRANOMAT JP 360









Leistung (Standard)	30 kW
Leistung min./max.	15/75 kW
Scheibendurchmesser	DN 360
Durchsatz (nass)	300-3.000 kg/h
Durchsatz (trocken)	300-1.000 kg/h
Max Grösse Prod. Einlauf	50 mm
Zielgranulometrie	10 bis 3.000 µm
Kühl-/Heizmöglichkeit ¹⁾	Ja
Mobile Version erhältlich	Nein
Maße ca.	780/850 x 1.685 mm
Gewicht ca.	650 kg

¹⁾ohne Kühl-/Heizaggregat

GRANOMAT JP Scheibenmühle (feine Zermahlung)

DIMENSIONEN





FUCHS Maschinen AG

Englisberg 17
CH-1763 Granges-Paccot, Schweiz

Telefon +41 26 510 10 00

Fax +41 26 510 10 09

info@fuchsag.com

www.fuchsag.com